


POLISTAR[★]

Lucidatrici



POLISTAR[★]



IMPRESA

LUGAMA GmbH è uno dei pionieri nello sviluppo di lucidatrici posate. Da oltre 30 anni sul mercato, l'azienda è cresciuta dal fornitore regionale a un fornitore paneuropeo di lucidatrici posate. I campi di applicazione sono la tecnologia di cucine grandi, nella ristorazione, ospedali, e nel settore alberghiero e nella gastronomia.

LUGAMA lavora costantemente a sviluppare e a migliorare la serie POLISTAR, per incontrare la fiducia dei nostri clienti. Tramite il servizio e l'innovazione, il ns. obiettivo è sempre il vantaggio dell'utente. POLISTAR dona alle vostre posate la lucentezza e la cura, all'ospite l'igiene e la qualità che egli aspetta e merita.



LUCIDATRICE PER POSATE

POLISTAR - Posate perfettamente lucide - Senza lavoro manuale costoso! ... prende letteralmente le posate dalle vostre mani

Da ristoratore, si sa quanto siano importanti le posate perfettamente lucide. Questo lavoro estensivo vi costerà molto tempo e denaro. Con i diversi modelli di lucidatrici posate di POLISTAR il lavoro manuale costoso fa parte del passato! La costruzione robusta garantisce dei risultati affidabili permanenti - e in fretta!

VANTAGGI POLISTAR IN BREVE

- ✓ Posate lucide e immacolate
- ✓ Sterilizza le vs. posate igienicamente pulite (HACCP)
- ✓ Risparmia tempo e pertanto costi del personale
- ✓ Utilisation facile
- ✓ Breve tempo di ammortamento dei costi di acquisto
- ✓ Pulizia semplice
- ✓ Scorrevolezza elevata
- ✓ Design salva-spazio

FACILISSIMO IL FUNZIONAMENTO DELLA VS. POLISTAR

Se cromo, acciaio inossidabile o d'argento di alta qualità - le posate semplicemente sono inserite, in modo lavato e bagnato, nella POLISTAR e quindi passano, attraverso una salita a spirale, un granulato di alta qualità. Questo prodotto completamente naturale asciuga e lucida le posate e fornisce quindi una brillantezza duratura. Le vs. posate si presentano come nuove - e tutto in un unico passaggio!

Il granulato si cambia secondo l'utilizzo, ogni 4 a 8 settimane. Utilizzando una sospensione speciale, la macchina è molto tranquilla.



Grazie alla POLISTAR le posate non corrispondono solo alle esigenze visive dei vostri ospiti, ma anche le norme europee d'igiene. Una luce UV speciale sterilizza sia le posate sia il granulato. L'uso regolare della POLISTAR riduce significativamente l'ossidazione delle posate e fornisce quindi un aspetto molto migliore delle vostre posate.



1
Le posate lavate e pulite sono inserite nella lucidatrice per posate.



2
Qui passano, attraverso una salita a spirale, un granulato di lucidatura caldo di alta qualità.



3
La superficie del granulato di lucidatura e delle posate viene sterilizzata continuamente mediante la luce UVC.



4
In pochissimo tempo le posate lasciano la macchina da lucidatura, asciutte e lucide.

Maggiori informazioni sulle nostre macchine per lucidare le posate sono disponibili sul sito www.polistar.com



LUCIDATRICI POSATE

POLISTAR[★] BISTRO

- ✓ visualizzatore
- ✓ certificato CE
- ✓ sensore posate
- ✓ controllo elettronico della temperatura
- ✓ fase automatica di riscaldamento
- ✓ fase automatica di asciugazione supplementare
- ✓ controllo di tutti i componenti elettrici
- ✓ display di errore digitale (testo semplice)
- ✓ visualizzazione per scambio granulato
- ✓ visualizzazione difetto lampada UVC
- ✓ visualizzazione per la manutenzione
- ✓ orologio tempo reale
- ✓ analisi sistema all'avviamento della macchina
- ✓ Lampada UVC per granulato disinfezione
- ✓ Collaudo funzionale di lampada UVC
- ✓ protezione termica
- ✓ visualizzazione funzionamento riscaldamento
- ✓ visualizzazione macchina pronta per lucidatura
- ✓ disinesto autom. macchina all'apertura del coperchio
- ✓ disinesto autom. lampada UVC a coperchio aperto
- ✓ possib. di scelta lingua GER/ENG/ESP/FRA per display
- ✓ Soddisfa le esigenze di HACCP



DATI TECNICI

Tipo	POLISTAR BISTROT
Capacità	max. 2000 pezzi di posate/h
Misure	L 430 x P 430 x A 445 mm
Peso	40 kg
Potenza	900 W
Tensione	230 V/50 Hz
Marchio di conformità	CE





LUCIDATRICI POSATE

POLISTAR[★] 4000

- ✓ visualizzatore
- ✓ certificato CE
- ✓ sensore posate
- ✓ controllo elettronico della temperatura
- ✓ fase automatica di riscaldamento
- ✓ fase automatica di asciugazione supplementare
- ✓ controllo di tutti i componenti elettrici
- ✓ display di errore digitale (testo semplice)
- ✓ visualizzazione per scambio granulato
- ✓ visualizzazione difetto lampada UVC
- ✓ visualizzazione per la manutenzione
- ✓ orologio tempo reale
- ✓ analisi sistema all'avviamento della macchina
- ✓ Lampada UVC per granulato disinfezione
- ✓ Collaudo funzionale di lampada UVC
- ✓ protezione termica
- ✓ visualizzazione funzionamento riscaldamento
- ✓ visualizzazione macchina pronta per lucidatura
- ✓ disinesto autom. macchina all'apertura del coperchio
- ✓ disinesto autom. lampada UVC a coperchio aperto
- ✓ possib. di scelta lingua GER/ENG/ESP/FRA sper display
- ✓ Soddisfa le esigenze di HACCP



DATI TECNICI

Tipo	POLISTAR 4000
Capacità	3000 - 4000 pezzi di posate/h
Misure	L 640 x P 500 x A 485 mm
Peso	55 kg
Potenza	900 W
Tensione	230 V/50 Hz
Marchio di conformità	CE





LUCIDATRICI POSATE **POLISTAR⁺ 8000**

- ✓ visualizzatore
- ✓ certificato CE
- ✓ sensore posate
- ✓ controllo elettronico della temperatura
- ✓ fase automatica di riscaldamento
- ✓ fase automatica di asciugazione supplementare
- ✓ controllo di tutti i componenti elettrici
- ✓ display di errore digitale (testo semplice)
- ✓ visualizzazione per scambio granulato
- ✓ visualizzazione difetto lampada UVC
- ✓ visualizzazione per la manutenzione
- ✓ orologio tempo reale
- ✓ analisi sistema all'avviamento della macchina
- ✓ Lampada UVC per granulato disinfezione
- ✓ Collaudo funzionale di lampada UVC
- ✓ protezione termica
- ✓ visualizzazione funzionamento riscaldamento
- ✓ visualizzazione macchina pronta per lucidatura
- ✓ disinesto autom. macchina all'apertura del coperchio
- ✓ disinesto autom. lampada UVC a coperchio aperto
- ✓ possib. di scelta lingua GER/ENG/ESP/FRA sper display
- ✓ Soddisfa le esigenze di HACCP




DATI TECNICI

Tipo	POLISTAR 8000
Capacità	max. 8000 pezzi di posate/h
Misure	L 635 x P 740 x A 800 mm (opzionalmente con i piedi)
Velocità	1450 r/min
Peso	80 kg
Potenza	900 W
Tensione	230 V/50 Hz
Marque de conformité	CE



ACCESSORI

Polistar BISTRO	Polistar 4000	Polistar 8000	Polistar SILVER
SET cestino per posate coperchio 	SET cestino per posate, coperchio, Portaposate chiuso 		Cesto di sollevamento 
	Sottotelaio Carrello portaposate Carello: L 655 x P 520 x A 380 mm Carello basso: L 655 x P 520 x A 250 mm 	Sottotelaio Carrello portaposate 	DesoxyPLUS Sapone per lucidare 
	Portaposate perforato: 400 x 300 x 170 A mm chiuso: 400 x 300 x 120 A mm 	Portaposate chiuso: 400 x 300 x 170 A mm chiuso con fori per le maniglie: 400 x 300 x 220 A mm 	Dispositivo per la lucidatura dei coltelli 
Lampada UV-C high efficiency 	Lampada UV-C high efficiency 	Lampada UV-C high efficiency 	Supporto Dispositivo per lucidare i coltelli 
PoliDRY Granulato lucidante - sterilizzato 2,3 kg 	PoliDRY Granulato lucidante - sterilizzato 3,5 kg 	PoliDRY Granulato lucidante - sterilizzato 6,0 kg 	Protezione per la lama del coltello 
PoliCLEAN Alcool di pulizia 1 litro 	PoliCLEAN Alcool di pulizia 1 litro 	PoliCLEAN Alcool di pulizia 1 litro 	Sfere di lucidatura 10,0 kg 
Guanti 12 coppie in un mazzo 	Guanti 12 coppie in un mazzo 	Guanti 12 coppie in un mazzo 	Dispositivo a scomparti

MACCHINA DI LUCIDATURA A SFERE

IL PROCESSO DI "LUCIDATURA A SFERE"

Il principio dell'indurimento della superficie mediante l'uso di sfere di lucidatura è un processo collaudato: le sfere compattano e induriscono la superficie metallica senza rimuovere alcun metallo.

Questo allunga notevolmente la vita utile perché una superficie "chiusa" e densa è molto più resistente all'usura, ai graffi e alla corrosione.

IL SISTEMA MOREILLON - POLISTAR SILVER RULLARE INVECE DI MARTELLARE

Il design collaudato di POLISTAR Silver, basato sul sistema Moreillon, stabilisce standard completamente nuovi in termini di qualità della superficie. Le sfere di lucidatura vengono fatte rotolare in una vasca semicircolare per mezzo di un nastro trasportatore senza fine e senza vibrazioni. In questo modo si ottiene una rotazione uniforme e continua del composto di lucidatura e si ottiene una levigatura molto "delicata" della superficie metallica senza danni o impronte causate dalle sfere di lucidatura.

LA BRUNITURA A SFERE PUÒ FARE DI PIÙ OLTRE ALLA SEMPLICE LUCIDATURA

La lucidatura a sfere leviga e indurisce la superficie metallica senza usurarla, rimuove i depositi organici, la ruggine istantanea, il calcare, i sedimenti di caffè/tè o vino, riduce la formazione di batteri sulle stoviglie, protegge dalla corrosione, dall'ossidazione, dall'usura, dai graffi e permette all'acqua di risciacquo di scorrere meglio sigillando meccanicamente i pori del metallo.

POSSIBILI APPLICAZIONI


La lucidatura a sfere è stata originariamente sviluppata per lucidare l'argenteria. Oggi, però, viene utilizzata per quasi tutti i metalli e per diverse materie plastiche. Anche altri metalli come l'acciaio inox, il rame, l'ottone, il bronzo, l'alluminio puro, l'oro, il cromo, il peltro lucido ecc. possono essere lucidati allo stesso modo dell'argento e con lo stesso sapone lucidante DesoxyPLUS.

COME FUNZIONA

Il materiale da lucidare viene inserito in una massa di sfere d'acciaio indurite e altamente lucidate, insieme a una schiuma di sapone che funge da lubrificante. Il materiale lucidante può essere caricato e rimosso mentre la macchina è in funzione.

Il tempo di lucidatura dipende dalle condizioni della superficie degli articoli lucidati e dalla durezza del metallo. Le posate possono essere rimosse dalla macchina dopo il processo di lucidatura utilizzando un cestino di raccolta.

Per la lucidatura di oggetti più grandi si utilizza il dispositivo a scomparti e per evitare che si danneggino a vicenda durante la lucidatura (piatti, coperchi, brocche, candelabri, ...)



DURATA E INTERVALLO DELLA LUCIDATURA

I primi 5-10 trattamenti di oggetti molto usati dovrebbero durare circa 30 minuti per rigenerare e indurire la superficie metallica. In seguito, di solito è sufficiente una manutenzione regolare di circa 3-10 minuti ogni 8-10 giorni. L'acciaio inossidabile e le posate argentate richiedono un tempo di trattamento più lungo.

Una lucidatura a sfere più lunga o più frequente non danneggerà le posate, anzi, la superficie del metallo migliorerà e diventerà più dura.

DOPO LA LUCIDATURA A SFERE

Dopo la lucidatura, le parti trattate vengono sciacquate con acqua calda e asciugate.



MACCHINA DI LUCIDATURA A SFERE

POLISTAR[★] SILVER

- ✓ Certificato CE
- ✓ mantiene tutti i metalli come argento massiccio, oggetti argentati o placcati in oro, rame, ottone, bronzo, alluminio, acciaio inossidabile e superfici cromate
- ✓ utilizza i più recenti ritrovati tecnici in termini di selezione dei materiali e di meccanica
- ✓ Velocità costante del nastro
- ✓ pulsante di arresto di emergenza
- ✓ Cestello di sollevamento per posate con maglia 10x10mm
- ✓ Cestello di sollevamento per applicazioni speciali (ad es. gioielli) con maglie da 5x5 e 8x8 disponibili
- ✓ Dispositivo di separazione per tazze, piatti e brocche
- ✓ Manutenzione semplice




DATI TECNICI

Tipo	POLISTAR SILVER
Velocità del nastro	costante 40 cm/secondo
Dimensioni vasca lucidatura	DM 310x430 mm
Misure	L 560 x P 635 x H 900 mm
Peso	81 kg (senza sfere di lucidatura)
Potenza	300 W
Tensione	230 V/50 Hz (110/115V, 400V, 60Hz su richiesta)
Marque de conformité	CE



POLISTAR[★]



LUGAMA GmbH

Markt 384 | A-5570 Mauterndorf

Tel +43 (0)6472 7704

info@lugama.at

www.polistar.com | www.lugama.at